




Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/US-100-DPO



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirjas kytKentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	160
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,15...3; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	262
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä



Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/US-100-DPO

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	685

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	74,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211
--------------------	------------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/US-100-DPO

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

