


Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-ABOA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7011 + E35061 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

sylinterinmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

20...250 AC/DC

Napaisuussuojaus

ei

Lähdöt

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

10,5

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö AC

[V]

10,5

Minimikuormitus

[mA]

15

Maks. vuotovirta

[mA]

7

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

50



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-ABOA

Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	20
KytKentätaajuus DC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue		
Tunnistusetäisyys, hystereesi	[%]	1...15

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		synterimuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi		lasi


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuitukaapeli alumiini-kierreletkulla

Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-ABOA

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea