


Infrapunalämpötila-anturi

OWL-7506-ABOA

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7001 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	synterimuotoinen
--------	------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
---------------	-----	----------------

Napaisuussuojaus		ei
------------------	--	----

Lähdöt

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	10,5
-------------------------------------	-----	------

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10,5
-------------------------------------	-----	------

Minimikuormitus	[mA]	15
-----------------	------	----

Maks. vuotovirta	[mA]	7
------------------	------	---

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
--	------	-----------------------

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50
--	------	----

Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
---	------	------------------------

Kytkenätaajuus AC	[Hz]	20
-------------------	------	----

Kytkenätaajuus DC	[Hz]	25
-------------------	------	----

Oikosulkusuojaus		ei
------------------	--	----

Ylikuormitussuojaus		ei
---------------------	--	----




Infrapunalämpötila-anturi

OWL-7506-ABOA

Tunnistusalue		
Tunnistusetäisyys, hystereesi	[%]	1...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Huomautuksia	Poistuva tuote	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"		
		

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea