




Infrapunalämpötila-anturi

OWS-7520-ABOA



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

sylinterinmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

20...250 AC/DC

Napaisuussuojaus

ei

Lähdöt

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

10,5

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö AC

[V]

10,5

Minimikuormitus

[mA]

15

Maks. vuotovirta

[mA]

7

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

50

Hetkellinen kuormitettavuus,
binäärilähtö

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

KytKentätaajuus AC

[Hz]

20

KytKentätaajuus DC

[Hz]

25

Oikosulkusuojaus

ei

Ylikuormitussuojaus

ei

Tunnistusalue

Tunnistusetäisyys, hystereesi

[%]

1...15

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...60

Suojausluokka

IP 65



Infrapunalämpötila-anturi


OWS-7520-ABOA

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	sylinterinmuotoinen	
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäällystetty	
Materiaali linssi	lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea