


Infrapunalämpötila-anturi

OWI-BPKG/10m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö DC	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	150
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Aallonpituusalue [μm]	6...14

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 500
-----------	-----	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnät / testit


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B



Infrapunalämpötila-anturi

OWI-BPKG/10m

Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäällystetty	
Materiaali linssi	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen