




Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1		
Mittausalue	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Prosessiliitântä	kierrelitântä 1/4\" NPT sisäkierre		

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet		
Sovellutus	teollisuuskäyttöön		
Aine	nesteet ja kaasut		
Sopii tietyin edellytyksin	käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta		
Aineen lämpötila [°C]	-25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)		
Min. rikkoontumispaine	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Painealue	600 bar	8700 psi	60 MPa
Painelaji	suhteellinen paine		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	9,6...32 DC		
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)		
Suojausluokka	III		
Napaisuussuojaus	kyllä		

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1



Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV

Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Maks. kuormitus	[Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 9,6 V) / 20 mA)
Ylikuormitus suojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	0...250 bar	0...3625 psi
		0...25 MPa
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus		< 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
[% mittausalueesta]		
Lineaarisuuspoikkeama		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
[% mittausalueesta]		
Pitkäaikainen stabilisuus		< ± 0,05; (per 6 kuukautta)
[% mittausalueesta]		
Lämpötilakerroin 0-piste		0,1; (0...80 °C)
[% säätöalueesta / 10 K]		
Lämpötilakerroin mittausalue		0,2; (0...80 °C)
[% säätöalueesta / 10 K]		
Vasteajat		
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Hyväksynnot / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	häiriösäteily	autoteollisuudirektiivin 2004/104/EC mukaan
	CISPR 25	
	häiriönsieto	autoteollisuudirektiivin 2004/104/EC mukaan
	ISO 11452-2 HF säteily	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	vaatimustaso 4
	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Iskunkestävyys	DIN EN 61373	kategoria 3
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	kategoria 2
MTTF	[vuotta]	507
Painelaitedirektiivi		Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Rautatiekäyttö	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	226,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X



Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ IV

Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään	100 miljoonaa
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 1/4" NPT sisäkierre
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna	ei (jälkiasennettavissa)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

