


Paineanturi LED-palkkinäytöllä

PB-040PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 LED-pylväs näyttö
2 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [psi]	0...400
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä 7/16\" - 20 UNF sisäkierre

Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...70
Min. rikkoontumispaine [psi]	5075
Painealue [psi]	1500
Painelaji	suhteellinen paine

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	102...132 AC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	I
Käynnistysviive [s]	0,35



Paineanturi LED-palkkinäytöllä

PB-040PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Sisäänrakennettu watchdog	kyllä		
Tulot / lähdöt			
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1		
Lähdöt			
Lähtöjen kokonaismäärä	1		
Lähtösignaali	kytkinsignaali		
Binäärilähtöjen lukumäärä	1		
Lähtötoiminto	sulkeutuva		
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	2		
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))		
Kytkeäntaajuus AC [Hz]	10		
Oikosulkusuojaus	ei		
Ylikuormitussuojaus	ei		
Mittaus- / asettelualue			
Mittausalue [psi]	0...400		
Kytkeänpiste SP [psi]	20...400		
Palautuspiste rP [psi]	12...392		
Jakoväli [psi]	4		
Hystereesiä koskeva huomautus	säädettävä		
Tarkkuus / poikkeamat			
Kytkeätarkkuus [% loppuarvosta]	< ± 2,0		
Toistotarkkuus [% loppuarvosta]	< ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)		
Lämpötilapoikkeama (per 10 K)	< ± 0,3		
Ohjelmisto / ohjelmointi			
Kytkeänpisteen asetus	ohjelmointipainike		
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70		
Varastointilämpötila [°C]	-40...100		
Suojausluokka	IP 65		
Hyväksynnot / testit			
EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	IEC 801/3 HF	10 V/m	
	IEC 801/4 Burst	2 kV	
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
Mekaaniset tiedot			
Materiaalit	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304)		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	FKM; keramiikka; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)		
Painesykliä vähintään	100 miljoonaa		
Prosessiliitäntä	kierrelähtö 7/16" - 20 UNF sisäkierre		



Paineanturi LED-palkkinäytöllä

PB-040PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	Tilanosoitus mittausarvot	LED, keltainen 10 x LED, vihreä Resoluutio 10 % loppuarvosta
--------	------------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A



Liitäntä

