

Paineanturi näytöllä

PE-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: PE7004

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 7-segmenttinäyttö
2 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue [bar]	0...10
Prosessiliitäntä	kierrelliäntä G 1/4 sisäkierre

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteet ja kaasut
Ei-soveltuvat aineet	öljyt
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Min. rikkoontumispaine [bar]	150
Painealue [bar]	50
Painelaji	suhteellinen paine

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 60
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)



Paineanturi näytöllä

PE-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Suojausluokka	III										
Napaisuussuojaus	kyllä										
Käynnistysviive [s]	0,2										
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä										
Tulot / lähdöt											
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2										
Lähdöt											
Lähtöjen kokonaismäärä	2										
Lähtösignaali	kytkinsignaali										
Sähköinen rakenne	PNP										
Binäärilähtöjen lukumäärä	2										
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)										
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2										
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250										
Oikosulkusuojaus	kyllä										
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu										
Ylikuormitussuojaus	kyllä										
Mittaus- / asettelualue											
Mittausalue [bar]	0...10										
Kytkeänpiste SP [bar]	0,1...10										
Palautuspiste rP [bar]	0,05...9,95										
Jakoväli [bar]	0,05										
Tarkkuus / poikkeamat											
Kytkeätarkkuus [% loppuarvosta]	< ± 1,0										
Toistotarkkuus [% loppuarvosta]	< ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)										
Lämpötilapoikkeama (per 10 K)	< ± 0,3										
Vasteajat											
Binäärilähdön säädettävä vasteaika ja siitä seuraava kytkeäntaajuus	Vasteaika [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
	Kytkeäntaajuus [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Vasteaika [ms]	suorakulmaisella painekäyrällä; Kytkeänpiste (SPx) = 70 %; päästöpiike (rPx) = 30 %										
Ohjelmitava viive dS, dR [s]	0, 0,2,...10, 11,...50										
Ohjelmisto / ohjelmointi											
Kytkeänpisteen asetus	ohjelmointipainike										
Parametrintimahdollisuudet	hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus										
Käyttöolosuhteet											
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80										
Varastointilämpötila [°C]	-40...100										
Suojausluokka	IP 65										



Paineanturi näytöllä

PE-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; ruostumaton teräs (1.4301 / 304)	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	EPDM/X; keramiikka; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Painesyklejä vähintään	100 miljoonaa	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/4 sisäkierre	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, punainen
	Toimintonäyttö	7-segmenttinäyttö
	mittausarvot	7-segmenttinäyttö
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

