




Uppoasennettava painelähetin

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: PM1608
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogilähtöjen lukumäärä: 1			
Mittausalue	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio			

Sovellutus

Sovellutus	uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin		
Aine	pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	-25...80		
Min. rikkoontumispaine	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa
Painealue	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa
Painelaji	suhteellinen paine		
Ei kuollutta aluetta	kyllä		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	14...30 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III



Uppoasennettava painelähetin

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

Napaisuussuojaus	kyllä			
Mittausperiaate	hydrostaattinen			
Tulot / lähdöt				
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1			
Lähdöt				
Lähtöjen kokonaismäärä	1			
Lähtösignaali	analogiasignaali			
Analogialähtöjen lukumäärä	1			
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20			
Maks. kuormitus [Ω]	550; (U _b = 24 V; (U _b - 13 V) / 20 mA)			
Ylikuormitussuojaus	kyllä			
Mittaus- / asettelualue				
Mittausalue	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa
Analogia-alueen alkupiste	-12,5...100 mbar	-5...40,2 inH2O	-1,25...10 kPa	
Analogia-alueen loppupiste	50...250 mbar	20,2...100,4 inH2O	5...25 kPa	
Jakoväli	0,5 mbar	0,2 inH2O	0,05 kPa	
Tarkkuus / poikkeamat				
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)			
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan)			
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)			
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)			
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)			
Vasteajat				
Analogialähdön maks. vasteaika [ms]	3			
Ohjelmisto / ohjelmointi				
Parametrintilamahdollisuudet	nollapiste; alue			
Liitännät				
Tiedonsiirtoliitäntä	EPS			
Käyttöolosuhteet				
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80			
Varastointilämpötila [°C]	-40...100			
Suojausluokka	IP 67			

PL2658



Uppoasennettava painelähetin

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	388,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	keramiikka (99,9 % Al ₂ O ₃); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Painesyklejä vähintään	100 miljoonaa	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio	

Huomautuksia	
Huomautuksia	3A-hyväksyntä on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään 3A-hyväksytyjä adaptereita.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

