


Paineanturi analogisella näytöllä

PG-010-REB12-MFRKG/US/ /P



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Mittausalue	-1...10 bar	-14,4...145 psi
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 ulkokierre	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteet ja kaasut	
Aineen lämpötila [°C]	-25...80	
Min. rikkoontumispaine	150 bar	2175 psi
Painealue	50 bar	725 psi
Painelaji	suhteellinen paine; tyhjiö	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	38 bar	551 psi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC
-------------------	------------



Paineanturi analogisella näytöllä

PG-010-REB12-MFRKG/US/ /P

Virrankulutus	[mA]	< 70; (24 V)
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	6
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	---

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 250
Kytkeäntaajuus DC	[Hz] 75
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 4...20, käännettävä; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω] (U _b - 10 V) / 20 mA
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-1...10 bar	-14,4...145 psi
Kytkeäntäpiste SP	-0,96...16 bar	-14...232 psi
Palautuspiste rP	-1...15,96 bar	-14,4...231,6 psi
Analogia-alueen alkupiste	-1...13,5 bar	-14,4...195,8 psi
Analogia-alueen loppupiste	1,5...16 bar	21,8...232 psi
Jakoväli	0,02 bar	0,2 psi

Tarkkuus / poikkeamat

Kytkeäntätarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL (minimiarvoasetus))
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,25; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,2; (0...70 °C)



Paineanturi analogisella näytöllä

PG-010-REB12-MFRKG/US/ /P

Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,2; (0...70 °C)	
Vasteajat		
Vasteaika [ms]	< 9	
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s]	0,01...30	
Analogialähtö, vaimennus dAA [s]	0,01...30	
Analogialähdön askellusvasteaika [ms]	28	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80	
Varastointilämpötila [°C]	-40...100	
Suojausluokka	IP 67; IP 69K	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta]	103	
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	565,1	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; näkölasi: laminoitu turvalasi 4 mm	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	Al2O3 (keramiikka); FKM; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Painesyklejä vähintään	100 miljoonaa	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 ulkokierre	
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna	ei (jälkiasennettavissa)	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Näyttöyksikkö	2 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	LED, keltainen
	Kytkenäpiste	LED-rengas, punainen
	Toimintonäyttö	alfanumeerinen näyttö, punainen 4-numeroinen
	mittausarvot	Analogianäyttö, 0...350° käännettävä, osoitin ei näkyvissä jännitteettömässä tilassa
	mittausarvot	alfanumeerinen näyttö, punainen 4-numeroinen
Asteikolla	kyllä	
Laajennettu näyttöalue (maks.)	16 bar	232 psi
Huomautuksia		
Huomautuksia	kytkentäpisteen tarkkuus laajennetulla näyttöalueella: 1,5 % mittausalueesta	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

PG2454



Paineanturi analogisella näytöllä



PG-010-REB12-MFRKG/US/ /P

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



OUT1
OUT2

Binäärilähtö
analogialähtö