


Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
- 2 tilanositus-LEDit
- 3 ohjelmointipainike
- 4 ura tiivisterenkaalle
- 5 ulkokierre G1 Aseptoflex Vario
- 6 ura tiivisterenkaalla (DIN 3869-33)



ACS



CRN



US

EC 1935/2004

EHEDG

Certified

FCM



IO-Link

Reg31



UK

CA

Reg31

UK

CA

Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogilähtöjen lukumäärä: 1		
Mittausalue	-1...16 bar	-14,6...232 psi	-0,1...1,6 MPa
Prosessiliitännä	kierrelliitännä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario		

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet		
Sovellutus	uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin		
Aine	pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	-25...150		
Min. rikkoontumispaine	250 bar	3625 psi	25 MPa
Painealue	75 bar	1085 psi	7,5 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000		
Painelaji	suhteellinen paine; tyhjiö		
Ei kuollutta aluetta	kyllä		
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	50		

Sähköiset tiedot

Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
-----------------------------	-----------------



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

Suojausluokka	III		
Napaisuussuojaus	kyllä		
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä		
2-johdin			
Käyttöjännite [V]	20...30 DC		
Virrankulutus [mA]	3,5...21,5		
Käynnistysviive [s]	< 1		
3-johdin			
Käyttöjännite [V]	18...30 DC		
Virrankulutus [mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)		
Käynnistysviive [s]	< 0,5		
Tulot / lähdöt			
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1		
Lähdöt			
Lähtöjen kokonaismäärä	2		
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link		
Sähköinen rakenne	PNP/NPN		
Binäärilähtöjen lukumäärä	2		
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)		
Analogialähtöjen lukumäärä	1		
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20, käännettävä; (skaalattava)		
Oikosulkusuojaus	kyllä		
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu		
Ylikuormitussuojaus	kyllä		
2-johdin			
Maks. kuormitus [Ω]	300		
3-johdin			
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2		
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100		
KytKentätaajuus DC [Hz]	125		
Maks. kuormitus [Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)		
Mittaus- / asettelualue			
Mittausalue	-1...16 bar	-14,6...232 psi	-0,1...1,6 MPa
KytKentäpiste SP	-0,98...16 bar	-14,2...232,1 psi	-0,098...1,6 MPa
Palautuspiste rP	-1...15,98 bar	-14,5...231,7 psi	-0,1...1,598 MPa
Analogia-alueen alkupiste	-1...12,8 bar	-14,5...185,6 psi	-0,1...1,28 MPa
Analogia-alueen loppupiste	2,2...16 bar	31,9...232,1 psi	0,22...1,6 MPa
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä	0,03 bar	0,4 psi	0,003 MPa
Jakoväli	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

Tehdasasetus	SP1 = 4,00bar		rP1 = 3,68 bar
	SP2 = 12,00 bar		rP2 = 11,68 bar
	ASP = 0,00 bar		AEP = 16,00 bar
	dAP = 0,06 s		dAA = 0,06 s
Lämpötilavalvonta			
Mittausalue	-25...150 °C		-13...302 °F
Tarkkuus / poikkeamat			
KytKentätarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)		
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)		
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sis. nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin; Turn down 1:1)		
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)		
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella	Lämpötila-alue	kokonaispoikkeama	
	-25...15 °C	Lineaarisuuspoikkeama ± 0,05 % mittausalueesta / 10 K	
	15...80 °C	Lineaarisuuspoikkeama	
	80...150 °C	Lineaarisuuspoikkeama ± 0,1 % mittausalueesta / 10 K	
Huom!	lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat"		
Lämpötilavalvonta			
Tarkkuus	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))	
Toistotarkkuus	[K]	± 0,2	
Resoluutio	[K]	0,2	
Vasteajat			
Binäärilähtö, vaimennus dAP	[s]	0...99,99	
Analogialähtö, vaimennus dAA	[s]	0...99,99	
2-johdin			
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	30	
3-johdin			
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP)	[ms]	3	
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	7	
Lämpötilavalvonta			
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 vesi ; > 0,9 m/s)	
Liitännät			
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link		
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)		



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	5,6	
IO-Link resoluutio paine [bar]	0,0005	
IO-Link resoluutio lämpötila [K]	0,2	
IO-Link -prosessidata (syklinen)	Toiminta	bittimäärä
	paine	32
	lämpötila	32
	laitteen tila	4
	binäärinen kytkentätieto	2
IO-Link -toiminnot (asykliset)	sovelluskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; käyttötuntilaskuri; kytkentäajaksolaskuri; Paineiikki-laskuri	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1147
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Varastointilämpötila [°C]	-40...100	
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61326-1	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta]	214	
Hyväksyntää koskeva huomautus	teh-dassertifikaatti ladattavissa osoitteessa www.factory-certificate.ifm	
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	J048
	Tiedostonumero UL	E174189
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	357,8	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Painesykliä vähintään	100 miljoonaa	
Kiristysmomentti [Nm]	35	
Prosessiliitäntä	kierrel-iitäntä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Näyttöyksikkö	LED, vihreä
	Tilanosoitus	LED, keltainen
	Toimintö-näyttö	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
	mittausarvot	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Näyttöyksikkö	bar; psi; MPa	



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



- 1 kytkenä 2-johdinkäytössä
 2 kytkenä 3-johdinkäytössä
 OUT1 Binäärilähtö / IO-Link
 OUT2 Binäärilähtö / analogilähtö
 3 kytkenä IO-Link-parametroinnissa (P = IO-Link-tiedonsiirto)
 värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
 Johdinvärit
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P

kaaviot ja käyrät

ympäristölämpötilan vaikutus
tarkkuuteen



X lämpötila

Y kokonaispoikkeama