


Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.
 muita adaptoreita ei saatavana tarvikkeena



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
- 2 tilanositus-LEDit
- 3 ohjelmointipainike
- 4 Aseptoflex - tiivistävä reuna
- 5 ulkokierre Aseptoflex S30x2



EC 1935/2004

EHEDG Tested

FCM

FDA

IO-Link

UK CA

Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogilähtöjen lukumäärä: 1			
Mittausalue	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi	-401...401 inH2O	-100...100 kPa
Prosessiliitäntä	kierrelliäntä S30x2 ulkokierre Aseptoflex			

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet		
Sovellutus	uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin		
Aine	pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	-25...150		
Min. rikkoontumispaine	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Painealue	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000		
Painelaji	suhteellinen paine; tyhjiö		
Ei kuollutta aluetta	kyllä		

Sähköiset tiedot

Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
-----------------------------	-----------------



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Suojausluokka	III			
Napaisuussuojaus	kyllä			
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä			
2-johdin				
Käyttöjännite [V]	20...30 DC			
Virrankulutus [mA]	3,5...21,5			
Käynnistysviive [s]	< 1			
3-johdin				
Käyttöjännite [V]	18...30 DC			
Virrankulutus [mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)			
Käynnistysviive [s]	< 0,5			
Tulot / lähdöt				
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1			
Lähdöt				
Lähtöjen kokonaismäärä	2			
Lähtösignaali	kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link			
Sähköinen rakenne	PNP/NPN			
Binäärilähtöjen lukumäärä	2			
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)			
Analogialähtöjen lukumäärä	1			
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20, käännettävä; (skaalattava)			
Oikosulkusuojaus	kyllä			
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu			
Ylikuormitussuojaus	kyllä			
2-johdin				
Maks. kuormitus [Ω]	300			
3-johdin				
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2			
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100			
KytKentätaajuus DC [Hz]	125			
Maks. kuormitus [Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)			
Mittaus- / asettelualue				
Mittausalue	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi	-401...401 inH2O	-100...100 kPa
KytKentäpiste SP	-997...1000 mbar	-14,46...14,5 psi	-400...401 inH2O	-4,9...100 kPa
Palautuspiste rP	-1000...997 mbar	-14,5...14,46 psi	-401...400 inH2O	-100...99,7 kPa
Analogia-alueen alkupiste	-1000...599 mbar	-14,5...8,68 psi	-401...240 inH2O	-100...59,9 kPa
Analogia-alueen loppupiste	-599...1000 mbar	-8,68...14,5 psi	-240...401 inH2O	-59,9...100 kPa
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä	3 mbar	0,05 psi	2 inH2O	0,3 kPa
Jakoväli	1 mbar	0,01 psi	1 inH2O	0,1 kPa



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Tehdasasetus	SP1 = 250 mbar	rP1 = 230 mbar
	SP2 = 750 mbar	rP2 = 730 mbar
	ASP = 0 mbar	AEP = 1000 mbar
	dAP = 2,00 s	dAA = 2,00 s

Lämpötilavalvonta		
Mittausalue	-25...150 °C	-13...302 °F

Tarkkuus / poikkeamat

KytKentätarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)	
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)	
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sis. nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin; Turn down 1:1)	
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)	
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella	Lämpötila-alue	kokonaispoikkeama
	-25...15 °C	Lineaarisuuspoikkeama ± 0,05 % mittausalueesta / 10 K
	15...80 °C	Lineaarisuuspoikkeama
	80...150 °C	Lineaarisuuspoikkeama ± 0,1 % mittausalueesta / 10 K
Huom!	lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat"	

Lämpötilavalvonta		
Tarkkuus	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))
Toistotarkkuus	[K]	± 0,2
Resoluutio	[K]	0,2

Vasteajat

Binäärilähtö, vaimennus dAP	[s]	0...99,99
Analogialähtö, vaimennus dAA	[s]	0...99,99

2-johdin		
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	30

3-johdin		
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP)	[ms]	3
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	7

Lämpötilavalvonta		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 vesi ; > 0,9 m/s)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

IO-Link-versio	1.1										
SDCI-standardi	IEC 61131-9										
Profiili	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)										
SIO-moodi	kyllä										
Vaadittava masterportin tyyppi	A										
Min. prosessijakso [ms]	5,6										
IO-Link resoluutio paine [mbar]	0,1										
IO-Link resoluutio lämpötila [K]	0,2										
IO-Link -prosessidata (syklinen)	<table> <tr> <th>Toiminta</th><th>bittimäärä</th></tr> <tr> <td>paine</td><td>32</td></tr> <tr> <td>lämpötila</td><td>32</td></tr> <tr> <td>laitteen tila</td><td>4</td></tr> <tr> <td>binäärinen kytkentätieto</td><td>2</td></tr> </table>	Toiminta	bittimäärä	paine	32	lämpötila	32	laitteen tila	4	binäärinen kytkentätieto	2
Toiminta	bittimäärä										
paine	32										
lämpötila	32										
laitteen tila	4										
binäärinen kytkentätieto	2										
IO-Link -toiminnot (asykliset)	sovelluskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; käyttötuntilaskuri; kytkentäajaksolaskuri; Painepiikkilaskuri										
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	<table> <tr> <th>Käyttötapa</th><th>Laite-ID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1151</td></tr> </table>	Käyttötapa	Laite-ID	default	1151						
Käyttötapa	Laite-ID										
default	1151										

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...100
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnät / testit					
EMC	DIN EN 61326-1				
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)				
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)				
MTTF [vuotta]	201				
Hyväksyntää koskeva huomautus	tehassertifikaatti ladattavissa osoitteessa www.factory-certificate.ifm				
UL-hyväksyntä	<table> <tr> <td>UL-hyväksyntänumero</td><td>J048</td></tr> <tr> <td>Tiedostonumero UL</td><td>E174189</td></tr> </table>	UL-hyväksyntänumero	J048	Tiedostonumero UL	E174189
UL-hyväksyntänumero	J048				
Tiedostonumero UL	E174189				

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	348,8
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	keramiikka (99,9 % Al ₂ O ₃); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Painesykliä vähintään	100 miljoonaa
Kiristysmomentti [Nm]	25
Prosessiliitäntä	kierreläitäntä S30x2 ulkokierre Aseptoflex

Näytöt / käyttöelementit									
Näyttö	<table> <tr> <td>Näyttöyksikkö</td><td>LED, vihreä</td></tr> <tr> <td>Tilanosoitus</td><td>LED, keltainen</td></tr> <tr> <td>Toimintinäyttö</td><td>alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen</td></tr> <tr> <td>mittausravot</td><td>alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen</td></tr> </table>	Näyttöyksikkö	LED, vihreä	Tilanosoitus	LED, keltainen	Toimintinäyttö	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen	mittausravot	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Näyttöyksikkö	LED, vihreä								
Tilanosoitus	LED, keltainen								
Toimintinäyttö	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen								
mittausravot	alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen								
Näyttöyksikkö	mbar; psi; kPa; inH ₂ O								



Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Huomautuksia


Huomautuksia	Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adapttereita ei saatavana tarvikkeena
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



- 1 kytkenä 2-johdinkäytössä
 2 kytkenä 3-johdinkäytössä
 OUT1 Binäärilähtö / IO-Link
 OUT2 Binäärilähtö / analogilähtö
 3 kytkenä IO-Link-parametroinnissa (P = IO-Link-tiedonsiirto)
 värit DIN EN 60947-5-2 mukaan
 Johdinvärit
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen




Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

kaaviot ja käyrät

ympäristölämpötilan vaikutus
tarkkuuteen



X lämpötila

Y kokonaispoikkeama