




Uppoasennettava painelähetin

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /



- 1 LED
2 tiiviste DIN EN ISO 1179-2
3 Ura O-renkaalle 16,4 x 1,0
4 alue metallitiivistettä varten



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogilähtöjen lukumäärä: 1		
Mittausalue	-1...25 bar	-14,5...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 ulkokierre		

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet		
Mittauselementti	keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno		
Lämpötilavalvonta	kyllä		
Sovellutus	uppoasennettavat mallit teollisuussovelluksiin; teollisuuskäyttöön		
Aine	pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; Nesteet; muut aineet tilauksesta		
Aineen lämpötila [°C]	-25...110; (vuotamaton uppoasennus metalli-metallitiivistystä käyttäen. muut tiivistysversiot sallituilla lämpötiloilla kts. tiivistemateriaalit kohdassa "Tarvikkeet")		
Min. rikkoontumispaine	280 bar	3600 psi	28 MPa
Painealue	130 bar	1885 psi	13 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000		
Painelaji	suhteellinen paine; tyhjiö		
Ei kuollutta aluetta	kyllä		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	9,6...30 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä



Uppoasennettava painelähetin

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

2-johdin			
Virrankulutus	[mA]	3,5...21,5	
Käynnistysviive	[s]	< 1	
3-johdin			
Virrankulutus	[mA]	< 30	
Käynnistysviive	[s]	< 0,5	
Tulot / lähdöt			
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1	
Lähdöt			
Lähtöjen kokonaismäärä		2	
Lähtösignaali		analogiasignaali; IO-Link (konfiguroitava)	
Binäärilähtöjen lukumäärä		1; (IO-Link)	
Analogialähtöjen lukumäärä		1	
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20; (skaalattava; 1:5)	
Maks. kuormitus	[Ω]	(Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Mittaus- / asettelualue			
Mittausalue	-1...25 bar	-14,5...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Analogia-alueen alkupiste	-1...20 bar	-14,5...290,1 psi	-0,1...2 MPa
Analogia-alueen loppupiste	4...25 bar	58...362,6 psi	0,4...2,5 MPa
Jakoväli	0,005 bar	0,5 psi	0,0005 MPa
Tehdasasetus	ASP = 0,0 bar	AEP = 25,0 bar	
	ASP = 0,0 MPa	AEP = 2,5 MPa	
	ASP = 0,0 psi	AEP = 362,6 psi	
Lämpötilavalvonta			
Mittausalue	-25...110 °C		-13...230 °F
Tarkkuus / poikkeamat			
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)		
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,5; (lineaarisuus sisältäen hystereesin ja toistotarkkuuden, raja-arvoasettelu DIN EN IEC 62828-1 mukaan)		
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)		
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)		
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	< ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)		



Uppoasennettava painelähetin

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

Lämpötilavalvonta		
Tarkkuus	[K]	± 2,5 K + (0,045 x (ympäristölämpötila - aineen lämpötila))
Vasteajat		
Binäärilähtö, vaimennus dAP	[s]	0...99,99
Analogialähtö, vaimennus dAA	[s]	0...99,99
2-johdin		
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	12
3-johdin		
Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	3
Lämpötilavalvonta		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	< 10 / < 25; (DIN EN 60751 vesi; > 0,9 m/s)
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO-moodi	ei	
Vaadittava masterportin tyyppi	A; (kun nasta 2 ei kytketty : B)	
Min. prosessijakso	[ms]	3,5
IO-Link resoluutio paine	[bar]	0,005
IO-Link resoluutio lämpötila	[K]	0,2
IO-Link -prosessidata (syklinen)	Toiminta	bittimäärä
	paine	16
	lämpötila	16
	laitteen tila	4
IO-Link -toiminnot (asykliset)	sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1438
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69	
Hyväksynät / testit		
EMC	DIN EN 61326-1	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	427
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
	UL-hyväksyntänumero	J051
	Tiedostonumero UL	E174189



Uppoasennettava painelähetin

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	85,3
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); Al ₂ O ₃ (keramiikka); pinnan ominaisuudet : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM tiivistykseen DIN EN ISO 1179-2 mukaisella tiivisteellä, kts. käyttöohje)	
Painesyklejä vähintään	100 miljoonaa	
Kiristysmomentti	[Nm]	25
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 1/2 ulkokierre	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	toimintatila	2 LED, vihreä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Tiiviste: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Tiiviste: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492	
	Tiiviste: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451	
	Tiiviste: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513	
	O-rengas: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510	
	O-rengas: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511	
	O-rengas: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512	


Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



- 1 kytkentä 2-johdinkäytössä (analogia)
 2 kytkentä 3-johdinkäytössä (analogia / IO-Link)
 OUT1: IO-Link
 OUT2: analogilähtö