

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RB-0060-I24/S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 referenssimerkki
2 M3 syvyys 5 mm



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	60 resoluutio
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton
---------------	-------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	150

Lähdöt

Sähköinen rakenne	HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	50
Kyt kentätaajuus [kHz]	160
Oikosulkusuojaustyyppi	< 60 s
Vaihe-ero A ja B [°]	90

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	60 resoluutio
------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Varastointilämpötila [°C]	-30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	98
Suojausluokka	IP 64

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys	10 g (55...2000 Hz)



Inkrementaalianturi umpiakselilla

RB-0060-I24/S


Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	Ø 36,5 / L = 38
Materiaalit	alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]	1
Referenssilämpötila momentti [°C]	20
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6
Akselimateriaali	teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]	5
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]	10

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton


Pistokeliitäntä: 1 x M23 (ifm 1001.6)



1	0V B
2	n.c.
3	0-indeksi
4	0V 0-indeksi
5	A
6	0V A
7	häiriö käänteinen
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	10...30V
vaippa	kotelo

kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio



pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)