




Painelähetin

PU-300PSEU96-V-DVG/DE



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [psi]	0...3000
Prosessiliitännä	kierrelitännä 9/16" - 18 UNF ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus	ajoneuvokäyttöön
Aine	nesteeet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-40...125
Min. rikkoontumispaine [psi]	14500
Painealue [psi]	7250
Huomautus / painealue	staattinen
Tyhjiökestoisuus [psi]	-14,5
Painelaji	suhteellinen paine

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Virrankulutus [mA]	< 12
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 0,1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1



Painelähetin

PU-300PSEU96-V-DVG/DE

Analogiajännitelähtö	[V]	0,5...4,5
Min. kuormitusresistanssi	[Ω]	2000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	[psi]	0...3000
-------------	-------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	$\pm 0,05$; (lämpötilavaihteluilla $< 10\text{ K}$)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	$\pm 0,8$; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	$\pm 0,25$ (BFSL) / $\pm 0,5$ (LS)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	$\pm 0,2$
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	$\pm 0,1$; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	$\pm 0,1$ ($0...80\text{ °C}$); $\pm 0,2$ ($-40...0\text{ °C}$ / $80...125\text{ °C}$)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	$\pm 0,1$ ($0...80\text{ °C}$); $\pm 0,2$ ($-40...0\text{ °C}$ / $80...125\text{ °C}$)

Vasteajat

Analogialähdön askellusvasteaika	[ms]	2
----------------------------------	------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	$-40...100$
Varastointilämpötila	[°C]	$-40...100$
Suojausluokka		IP 67; IP 69K

Hyväksynyt / testit

EMC	noudattaa normia UN ECE R10, revisio 5	
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g ($10...2000\text{ Hz}$)
MTTF	[vuotta]	641
Painelaiteohje	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	62
Materiaalit	ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PPS	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH)	
Painesykliä vähintään	60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine)	
Kiristysmomentti	[Nm]	25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta)



Painelähetin

PU-300PSEU96-V-DVG/DE


Prosessiliitäntä	kierreliitäntä 9/16" - 18 UNF ulkokierre
Prosessiliitännän tiivistys	HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna	kyllä

Huomautuksia


Huomautuksia	BFSL = BFSL (minimiarvoasetus)
	LS = raja-arvoasetus
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin (DT04-3P); Maksimi kaapelipituus: 30 m



Liitäntä



OUT analoigiahtö