


RM7013



Monikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RMK0025-H24/E



- 1 M3 syvyys 6 mm
2 M4 syvyys 6 mm



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä
Tiedonsiirtoliitäntä	DeviceNet
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	10

Sovellutus

Toimintaperiaate	absoluuttinen
Kierrosluku tyyppi	Monikierrosanturi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Koodaus	binäärinen

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä
------------	---



Monikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RMK0025-H24/E

Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametroitimahdollisuudet		resoluutio per kierros ; kokonaisresoluutio; pyörimissuunta; esivalinta-arvo; Käyttötapa; MAC ID; tiedonsiirtonopeus
Osoitteenanto		
		osoitteenvallintakytkin; 0...99; Päätevastus
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		DeviceNet
DeviceNet		
Protokolla		CIP (Common Industrial Protocol)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	98
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys		100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[vuotta]	13
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	592
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 110
Materiaalit		kotelo: alumiini; kotelo: teräs
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	12000
Akselin malli		umpiakseli
Akseli halkaisija	[mm]	10
Akselimateriaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	40
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	110
Kiinnitys		Laippakiinnitys
Sähköinen liitäntä		
Liitinrima kytkentärasiasa:		