


## Inkrementaalianturi umpiakselilla

RC-0512-I24/N2

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: RC6015

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 referenssimerkki  
2 M3 syvyys 5 mm



## Tuotteen ominaisuudet

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Resoluutio             | 512 resoluutio |
| Akselin malli          | umpiakseli     |
| Akseli halkaisija [mm] | 6              |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA] | 150        |

## Lähdöt

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sähköinen rakenne            | HTL    |
| Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50     |
| Kyt kentätaajuus [kHz]       | 300    |
| Oikosulkusuojaustyyppi       | < 60 s |
| Vaihe-ero A ja B [°]         | 90     |

## Mittaus- / asettelualue

|            |                |
|------------|----------------|
| Resoluutio | 512 resoluutio |
|------------|----------------|

## Käyttöolosuhteet

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ympäristölämpötila [°C]         | -20...85  |
| Varastointilämpötila [°C]       | -30...100 |
| Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98        |



## Inkrementaalianturi umpiakselilla

RC-0512-I24/N2

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 64 |
|---------------|-------|

## Hyväksynyt / testit

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Iskunkestävyys   | 100 g (6 ms)        |
| Tärinänkestävyys | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mekaaniset tiedot

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Mitat [mm]                                          | Ø 58 / L = 46  |
| Materiaalit                                         | alumiini       |
| Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]              | 12000          |
| Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]                  | 1              |
| Referenssilämpötila momentti [°C]                   | 20             |
| Akselin malli                                       | umpiakseli     |
| Akseli halkaisija [mm]                              | 6              |
| Akselimateriaali                                    | teräs (1.4104) |
| Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10             |
| Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20             |

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; radiaalinen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ruskea           | A                    |
| vihreä           | A käänteinen         |
| harmaa           | B                    |
| vaalipunainen    | B käänteinen         |
| punainen         | 0-indeksi            |
| musta            | 0-indeksi käänteinen |
| sininen          | L+ anturi            |
| valkoinen        | 0V anturi            |
| ruskea/vihreä    | L+ (Up)              |
| valkoinen/vihreä | 0V (Un)              |
| violetti         | häiriö käänteinen    |
| vaippa           | kotelo               |

## kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio



pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)