



Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RN-0360-G24/N1A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 M4 syvyys 5 mm

Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	360 resoluutio
Tiedonsiirtoliitäntä	rinnakkainen
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 150
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min]	6000

Lähdöt

Sähköinen rakenne	HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	20
Oikosulkusuojaustyyppi	< 60 s
Koodaus	Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna))

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	360 resoluutio
------------	----------------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	rinnakkainen
----------------------	--------------


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...85
Varastointilämpötila [°C]	-30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	98
Suojausluokka	IP 65



Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RN-0360-G24/N1A

Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys		100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys		10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		alumiini
Maks. kierrosmäärä, [U/min] mekaaninen		10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]		1
Referenssilämpötila momentti [°C]		20
Akselin malli		umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]		6
Akselimateriaali		teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]		10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]		20
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen		
ruskea	10...30V	
keltainen/ruskea	10...30V anturi	
valkoinen	0V	
valkoinen/keltainen	0V anturi	
vihreä	aktivointi A käänteinen 5...30V	
keltainen	aktivointi B käänteinen 5...30V	
valkoinen/harmaa	bittä 10 (MSB) käänteinen	
ruskea/vihreä	bittä 10 (MSB)	
valkoinen/vihreä	bittä 9	
punainen/sininen	bittä 8	
harmaa/		
vaal.punainen	bittä 7	
violetti	bittä 6	
musta	bittä 5	
punainen	bittä 4	
sininen	bittä 3	
vaal.punainen	bittä 2	
harmaa	bittä 1	
vaippa	kotelo	
kaaviot ja käyrät		
Pulssikaavio	 aktivointi A käänteinen aktivointi B käänteinen kanavat 3...10 kanavat 1...2	