


Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO-3600-IO5/N1U

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	3600 resoluutio
Akselin malli	avoin holkkiakseli
Akseli halkaisija [mm]	12

Sovellutus

Toimintaperiaate	inkrementaalinen
------------------	------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	10
Käyttöjännite [V]	5 DC
Virrankulutus [mA]	< 150

Lähdöt

Sähköinen rakenne	TTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	20
KytKentätaajuus [kHz]	300
Vaihe-ero A ja B [°]	90

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	3600 resoluutio
------------	-----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-30...100
Varastointilämpötila [°C]	-30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	75; (hetkellinen: 95 %; kondensoituminen ei sallittu)
Suojausluokka	IP 64

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	100 g (6 ms)
----------------	--------------



Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO-3600-IO5/N1U

Tärinänkestävyys	30 g (55...2000 Hz)
------------------	---------------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	450,4
Mitat [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materiaalit	alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	12000; (kun molemmat lukkorenkaat ovat käytössä)
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]	2,5
Referenssilämpötila momentti [°C]	20
Akselin malli	avoin holkkiakseli
Akselihalkaisija [mm]	12
Akselisovitus	H7
Akselimateriaali	ruostumaton teräs
Akselin asennussyvyys [mm]	15...24
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	1


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR; radiaalinen

ruskea	A
vihreä	A käänteinen
harmaa	B
vaal.punainen	B käänteinen
punainen	0-indeksi
musta	0-indeksi käänteinen
sininen	L+ anturi
valkoinen	0V anturi
ruskea/vihreä	L+ (Up)
valkoinen/vihreä	0V (Un)
violetti	häiriö käänteinen
vaippa	kotelo

kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio



pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)