


Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO-2048-I24/N11

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	2048 resoluutio
Akselin malli	avoin holkkiakseli
Akseli halkaisija [mm]	10

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 150

Lähdöt

Sähköinen rakenne	HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	50
KytKentätaajuus [kHz]	300
Oikosulkusuojaustyyppi	< 60 s
Vaihe-ero A ja B [°]	90

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	2048 resoluutio
------------	-----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-30...85
Huomautus / ympäristölämpötila	kiinteästi asennettu kaapeli: -30 °C
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	98
Suojausluokka	IP 64; (kotelo: IP 66; akseli: IP 64)

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	200 g
Tärinänkestävyys	30 g




Inkrementaalianturi holkkiakselilla

RO-2048-I24/N11

Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 54,4
Materiaalit		alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	12000; (kun molemmat lukkorenkaat ovat käytössä)
Maks. liikkeellelähtömomentti	[Nm]	2,5
Referenssilämpötila momentti	[°C]	20
Akselin malli		avoin holkkiakseli
Akseli halkaisija	[mm]	10
Akselisovitus		H7
Akselimateriaali		ruostumaton teräs
Akselin asennussyvyys	[mm]	10
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	1; (maks. akselipoikkeama, radiaalinen: ± 0,05 mm)

Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 1 m, PUR; radiaalinen / aksiaalinen		
ruskea	A	
vihreä	A käänteinen	
harmaa	B	
vaal.punainen	B käänteinen	
punainen	0-indeksi	
musta	0-indeksi käänteinen	
sininen	L+ anturi	
valkoinen	0V anturi	
ruskea/vihreä	L+ (Up)	
valkoinen/vihreä	0V (Un)	
vaippa	kotelo	
violetti	häiriö käänteinen	

kaaviot ja käyrät	
Pulssikaavio	 pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)