


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 referenssimerkki
2 M3 syvyys 10 mm



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	500 resoluutio
Akselin malli	umpiakseli
Akselihalkaisija [mm]	6

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	150

Lähdöt

Sähköinen rakenne	HTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	50
Kyt kentätaajuus [kHz]	50
Oikosulkusuojaustyyppi	< 60 s
Vaihe-ero A ja B [°]	90

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	500 resoluutio
------------	----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Varastointilämpötila [°C]	-30...80
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	98
Suojausluokka	IP 64



Pulssianturi

RS-0500-I24/NB

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	30 g (6 ms)
Tärinänkestävyys	10 g (55...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	Ø 40 / L = 83
Materiaalit	alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	10000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]	1
Referenssilämpötila momentti [°C]	20
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6
Akselimateriaali	ruostumaton teräs
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]	20
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N]	20

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 0,4 m; radiaalinen

valkoinen	A
vihreä	B
keltainen	0-indeksi
ruskea	10...30V (Up)
harmaa	0V (Un)
vaippa	kotelo

kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio	Lähtö A Lähtö B 0-indeksi
--------------	--