

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- | | |
|---|------------------|
| 1 | referenssimerkki |
| 2 | M3 syvyys 5 mm |



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	2500 resoluutio
Akselin malli	umpiakseli
Akselihalkaisija [mm]	10

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännite	[V]	5 DC
Virrankulutus	[mA]	150

Lähdöt

Sähköinen rakenne		TTL
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	20
KytKentätaajuus	[kHz]	300
Vaihe-ero A ja B	[°]	90

Mittaus- / asetteluväline

Resoluutio	2500 resoluutio
------------	-----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Varastointilämpötila	[°C]	-30...100
Suojausluokka		IP 66

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	100 g (6 ms)
----------------	--------------



Inkrementaalianturi umpiakselilla

RV-2500-I05/SAE

Tärinänkestävyys	10 g (55...2000 Hz)
------------------	---------------------


Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiaalit		alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	12000
Maks. liikkeellelähtömomentti	[Nm]	1
Referenssilämpötila momentti	[°C]	20
Akselin malli		umpiakseli
Akseli halkaisija	[mm]	10
Akselimateriaali		teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	20

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR; aksiaalinen


Pistokeliitäntä: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



nasta 1	A
nasta 2	A käänteinen
nasta 3	B
nasta 4	B käänteinen
nasta 5	+5V anturi
nasta 6	0-indeksi
nasta 7	0-indeksi käänteinen
nasta 9	+5V (Up)
nasta 10	0V anturi
nasta 11	kotelo
nasta 12	0V (Un)

kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio



pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)