



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | referenssimerkki |
| 2 | M3 syvyys 5 mm   |



## Tuotteen ominaisuudet

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Resoluutio            | 2500 resoluutio |
| Akselin malli         | umpiakseli      |
| Akselihalkaisija [mm] | 10              |

## Sähköiset tiedot

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| Käyttöjännite | [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus | [mA] | 150        |

## Lähdöt

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| Sähköinen rakenne       |       | HTL    |
| Kuormitettavuus / lähtö | [mA]  | 50     |
| KytKentätaajuus         | [kHz] | 300    |
| Oikosulkusuojaustyyppi  |       | < 60 s |
| Vaihe-ero A ja B        | [°]   | 90     |

## Mittaus- / asetteluväline

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Resoluutio | 2500 resoluutio |
|------------|-----------------|


## Käyttöolosuhteet

|                                   |      |                              |
|-----------------------------------|------|------------------------------|
| Ympäristölämpötila                | [°C] | -30...85                     |
| Huomautus /<br>ympäristölämpötila |      | kiinteästi asennettu kaapeli |
| Varastointilämpötila              | [°C] | -30...100                    |
| Sallittu suht. ilmankosteus       | [%]  | 98                           |
| Suojausluokka                     |      | IP 64                        |



## Inkrementaalianturi umpiakselilla

RV-2500-I24/N2

| Hyväksynnät / testit                            |                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Iskunkestävyys                                  |                                                                                                                                                     | 100 g (6 ms)        |
| Tärinänkestävyys                                |                                                                                                                                                     | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mekaaniset tiedot                               |                                                                                                                                                     |                     |
| Mitat                                           | [mm]                                                                                                                                                | Ø 58 / L = 46       |
| Materiaalit                                     |                                                                                                                                                     | alumiini            |
| Maks. kierrosmäärä, mekaaninen                  | [U/min]                                                                                                                                             | 12000               |
| Maks. liikkeellelähtömomentti                   | [Nm]                                                                                                                                                | 1                   |
| Referenssilämpötila momentti                    | [°C]                                                                                                                                                | 20                  |
| Akselin malli                                   |                                                                                                                                                     | umpiakseli          |
| Akseli halkaisija                               | [mm]                                                                                                                                                | 10                  |
| Akselimateriaali                                |                                                                                                                                                     | teräs (1.4104)      |
| Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) | [N]                                                                                                                                                 | 10                  |
| Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) | [N]                                                                                                                                                 | 20                  |
| Sähköinen liitäntä                              |                                                                                                                                                     |                     |
| Kaapeli: 2 m, PUR; radiaalinen                  |                                                                                                                                                     |                     |
| ruskea                                          | A                                                                                                                                                   |                     |
| vihreä                                          | A käänteinen                                                                                                                                        |                     |
| harmaa                                          | B                                                                                                                                                   |                     |
| vaalipunainen                                   | B käänteinen                                                                                                                                        |                     |
| punainen                                        | 0-indeksi                                                                                                                                           |                     |
| musta                                           | 0-indeksi käänteinen                                                                                                                                |                     |
| sininen                                         | L+ anturi                                                                                                                                           |                     |
| valkoinen                                       | 0V anturi                                                                                                                                           |                     |
| ruskea/vihreä                                   | L+ (Up)                                                                                                                                             |                     |
| valkoinen/vihreä                                | 0V (Un)                                                                                                                                             |                     |
| violetti                                        | häiriö käänteinen                                                                                                                                   |                     |
| vaippa                                          | kotelo                                                                                                                                              |                     |
| kaaviot ja käyrät                               |                                                                                                                                                     |                     |
| Pulssikaavio                                    |  <p>pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)</p> |                     |