


Virtausanturi

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 O-rengas
2 puristustiiviste



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	M16 x 1,5
------------------	-----------

Sovellutus

Malli	putkille DN 25
Aine	vesi
Aineen lämpötila [°C]	0...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...28 DC
Virrankulutus [mA]	< 80
Käynnistysviive [s]	15; (optinen osoitus)

Lähdöt

Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20; (linearisoitu)
Maks. kuormitus [Ω]	500
Analogiajännitelähtö [V]	; (linearisoitu)
Oikosulkusuojaus	ei

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue [cm/s]	50...250
------------------------	----------



Virtausanturi

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Tarkkuus / poikkeamat		
Huomautus / toistotarkkuus		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Lämpötilagradientti	[K/min]	200
Mittausvirhe	[% loppuarvosta]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	5; (10%...90%)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	M16 x 1,5
Kierremerkintä		M16 x 1,5
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4571/316); O-rengas: NBR 70 Shore A
Prosessiliitäntä		M16 x 1,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	10 x LED, vihreä Resoluutio 10 % loppuarvosta
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



Virtausanturi

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen