


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Aine	Nesteet; Kaasut; syövyttävät aineet
------	-------------------------------------

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Painealue	[bar]	30
-----------	-------	----

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	3...300
--------------	--------	---------

Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
-----------------	--------	--------

Kaasut

Asettelualue	[cm/s]	200...2000
--------------	--------	------------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Nesteet


Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH

Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	Hastelloy C-4 (2.4610)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	Hastelloy C-4 (2.4610)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa