




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14XBK/16M

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF2410

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 kiristysmomentti maks. 8 Nm



Tuotteen ominaisuudet

Anturin pituus L	[mm]	12
Prosessiliitäntä		G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine		Nesteet; syövyttävät aineet
Aineen lämpötila	[°C]	5...70
Painealue	[bar]	30

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	5...70
------------------	------	--------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen		VS3000
-----------------------	--	--------

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	12
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...60
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...40

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	7
---------------------	---------	---

Vasteajat

Vasteaika	[s]	2...20
Nesteet		
Vasteaika	[s]	2...20

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
----------------	-----------------	--------------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14XBK/16M

Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [vuotta]		8648

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1112,8
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	keramiikka (99,7 % Al ₂ O ₃)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	keramiikka (99,7 % Al ₂ O ₃)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
Asennuspituus EL [mm]	27

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, PTFE
--------------------	---------------------


Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä tiivistykseen mukana tulevaa PTFE-tiivistealuslevyä.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 16 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa