


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12AACE1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	5

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200 Exi
-----------------------	-------------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	0...60
Suurin herkkyys [cm/s]	0...20

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	7
-----------------------------	---

Vasteajat

Vasteaika [s]	2...20
---------------	--------

Nesteet

Vasteaika [s]	2...20
---------------	--------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
Materiaalit	PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PTFE
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12AACE1

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa