

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABBE1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	40

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200 Exi
-----------------------	-------------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat


Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABBE1

Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, TPE-S; 5 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa