


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABA

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5350 + E40101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet


Vasteaika [s] 1...10



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ABA

Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Mitat	[mm] M12 x 1
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä	M12 x 1
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa