




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ADB/1/2G /6M



Tuotteen ominaisuudet

Anturin pituus L	[mm]	12
Prosessiliitäntä		M12 x 1

Sovellutus

Aine		Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-20...60
Painealue	[bar]	300

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	-20...60
------------------	------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila	[°C]	-20...60
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
-----------------------	--	-------------------------------

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	12
------------------	------	----

Nesteet

Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue	[cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Nesteet

Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Kaasut


Vasteaika	[s]	1...10
-----------	-----	--------



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFM12ADB/1/2G /6M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
Hyväksyntä	DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X	
ATEX-merkintä	Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb	
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	8648
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	354,5
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä		M12 x 1
Asennuspituus EL	[mm]	27
Huomautuksia		
Huomautuksia	Periaatteessa 94/9/EC (ATEX) mukainen tyyppitesti ottaa huomioon ainoastaan atmosfääriset olosuhteet (0,8...1,1 bar).	
	Käyttäjän on itse arvioitava ja hyväksyttävä näiden painerajojen ulkopuolella tapahtuva käyttö.	
	Ota huomioon käyttöohjeet ja tyyppihyväksyntätodistus.	
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa