


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14ZBB

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5300 + E40099

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] 0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] 0...100

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10

Kaasut

Vasteaika [s] 1...10

SF2300



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR14ZBB

Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, silikonit; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa