


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ABBE1/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Anturin pituus L	[mm]	15
Prosessiliitäntä		1/2" NPT

Sovellutus

Sovellutus		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Aineen lämpötila	[°C]	-25...100
Painealue	[bar]	30

Nesteet

Sovellutus		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Aineen lämpötila	[°C]	-25...100

Kaasut

Aineen lämpötila	[°C]	-25...100
------------------	------	-----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen		VS3000
-----------------------	--	--------


Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	15
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ABBE1/6M

Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	559,5
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		1/2" NPT
Asennuspituus EL	[mm]	45
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, silikon; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa