


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ADB/US-100

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5200 + E40107

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä 1/2" NPT

Sovellutus

Sovellutus Korkeat paineet

Aine Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 300

Nesteet

Sovellutus Korkeat paineet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 200...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 200...800



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ADB/US-100

Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	300
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	1/2" NPT
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m	


SF3305



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12ADB/US-100

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa