


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 LED-pylväsnäyttö
2 asetuspainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitântä	G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine		Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Painealue	[bar]	300

Nesteet

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-5...10
Käyttöjännite	[V]	85...265 AC
Nimellisjännite AC	[V]	< 240
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Käynnistysviive	[s]	10



Virtausvahti

SID10ADBFW/LS-100-IRF

Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt	
Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	rele
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Kosketimien kuormitettavuus	3 A (250 V AC / 30 V DC); (kytkentämäärä: 20 milj. mekaaninen; kytchentäjäksoja 3 A kuormalla: 100.000 (sähköisesti); katkaisijan tyyppi: sulkeutuva)
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Mittaus- / asettelualue	
Nesteet	
Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...100
Kaasut	
Asettelualue [cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat	
Toistotarkkuus [cm/s]	1...5
Huomautus / toistotarkkuus	vedellä 5...100 cm/s; 25 °C
	Tehdasasetus
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K]	0.1; (vedellä 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Lämpötilagradientti [K/min]	300
Kytchentätarkkuus [cm/s]	± 2...± 10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Hystereesi [cm/s]	2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi	
Kytchentäpisteen asetus	painike
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Varastointilämpötila [°C]	-25...100
Suojausluokka	IP 67



Virtausvahti

SID10ADBFW/L5-100-IRF

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	18 g (55...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	304	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A	
Kiristysmomentti [Nm]	25	
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen

Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea


Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea