


## Virtausvahti

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI0553

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 sisäkierre M18 x 1,5  
2 asetuspainikkeet



## Tuotteen ominaisuudet

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
| Prosessiliitäntä              | M18 x 1,5 sisäkierre         |

## Sovellutus

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Aine                  | Nesteet; Kaasut |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80        |
| Painealue [bar]       | 30              |

## Nesteet

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

## Kaasut

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

## Sähköiset tiedot

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Käyttöjännite [V]   | 20...36 DC; (SELV/PELV mukaan) |
| Virrankulutus [mA]  | < 80                           |
| Napaisuussuojaus    | kyllä                          |
| Käynnistysviive [s] | 15; (optinen osoitus)          |

## Tulot / lähdöt

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|------------------------------|



## Virtausvahti

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

| Lähdöt                                     |                  |                                                              |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lähtöjen kokonaismäärä                     |                  | 1                                                            |
| Lähtösignaali                              |                  | kytkinsignaali                                               |
| Sähköinen rakenne                          |                  | PNP                                                          |
| Binäärilähtöjen lukumäärä                  |                  | 1                                                            |
| Lähtötoiminto                              |                  | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)                   |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC        | [V]              | 2,5                                                          |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC   | [mA]             | 400                                                          |
| Oikosulkusuojaus                           |                  | kyllä                                                        |
| Oikosulkusuojaustyyppi                     |                  | tahdistettu                                                  |
| Ylikuormitussuojaus                        |                  | kyllä                                                        |
| Mittaus- / asettelualue                    |                  |                                                              |
| Nesteet                                    |                  |                                                              |
| Asettelualue                               | [cm/s]           | 3...300                                                      |
| Suurin herkkyys                            | [cm/s]           | 3...60                                                       |
| Kaasut                                     |                  |                                                              |
| Asettelualue                               | [cm/s]           | 200...3000                                                   |
| Suurin herkkyys                            | [cm/s]           | 200...800                                                    |
| Tarkkuus / poikkeamat                      |                  |                                                              |
| Lämpötilagradientti                        | [K/min]          | 300                                                          |
| Vasteajat                                  |                  |                                                              |
| Vasteaika                                  | [s]              | 1...10                                                       |
| Nesteet                                    |                  |                                                              |
| Vasteaika                                  | [s]              | 1...10                                                       |
| Kaasut                                     |                  |                                                              |
| Vasteaika                                  | [s]              | 1...10                                                       |
| Ohjelmisto / ohjelmointi                   |                  |                                                              |
| Kytkeänpisteen asetus                      |                  | painike                                                      |
| Käyttöolosuhteet                           |                  |                                                              |
| Ympäristölämpötila                         | [°C]             | -25...80                                                     |
| Suojausluokka                              |                  | IP 67                                                        |
| Hyväksynyt / testit                        |                  |                                                              |
| Iskunkestävyys                             | DIN IEC 68-2-27  | 50 g (11 ms)                                                 |
| Tärinänkestävyys                           | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (55...2000 Hz)                                          |
| Mekaaniset tiedot                          |                  |                                                              |
| Mitat                                      | [mm]             | M18 x 1,5                                                    |
| Kierremerkintä                             |                  | M18 x 1,5                                                    |
| Materiaalit                                |                  | PBT-GF20                                                     |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit |                  | Hastelloy C-4 (2.4610); O-renkas: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
| Prosessiliitäntä                           |                  | M18 x 1,5 sisäkierre                                         |



## Virtausvahti

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

## Näytöt / käyttöelementit

|        |          |                     |
|--------|----------|---------------------|
| Näyttö | Toiminta | 10 x LED, 3-värinen |
|--------|----------|---------------------|

## Huomautuksia



|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



## Liitäntä



P = ohjelmointijohdin etäkalibrointiin