


Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.
muuta adaptoreita ei saatavana tarvikkeena



- 1 LED-pylväsnäyttö
2 asetuspainike
3 Aseptoflex-kierre



US

EC 1935/2004

EHEDG

Tested

FCM



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

Aseptoflex

Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

hygieniset järjestelmät

Aineen lämpötila

[°C]

-25...95; (SIP-prosesseihin: ...140 °C)

Painealue

[bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

19...36 DC

Virrankulutus

[mA]

< 60



Virtausvahti

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	10
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt	
Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Mittaus- / asettelualue	
Anturin pituus L [mm]	55
Nesteet	
Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...100
Kaasut	
Asettelualue [cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys [cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat	
Toistotarkkuus [cm/s]	1...5
Huomautus / toistotarkkuus	vedellä 5...100 cm/s; 25 °C
	Tehdasasetus
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K]	0.1; (vedellä 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Lämpötilagradientti [K/min]	300
KytKentätarkkuus [cm/s]	± 2...± 10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Hystereesi [cm/s]	2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi	
KytKentäpisteen asetus	painike
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67; IP 69K



Virtausvahti

SIS30ABBFPKG/US-100-IPF

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	298

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	381
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-rengas: FKM	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4	
Prosessiliitäntä	Aseptoflex	
Asennuspituus EL	[mm]	69,5

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen

Huomautuksia		
Huomautuksia	Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

