




Virtausvahti

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207



- 1 LED-pylväsnäyttö
2 asetuspainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	300

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-5...10
Käyttöjännite [V]	85...265 AC



Virtausvahti

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Nimellisjännite AC	[V]	< 240
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Käynnistysviive	[s]	10
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		rele
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Kosketimien kuormitettavuus		3 A (250 V AC / 30 V DC); (kytkentämäärä: 20 milj. mekaaninen; kytkentäjaksoja 3 A kuormalla: 100.000 (sähköisesti); katkaisijan tyyppi: sulkeutuva)
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	45
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...100
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus	[cm/s]	1...5
Huomautus / toistotarkkuus		vedellä 5...100 cm/s; 25 °C Tehdasasetus
Lämpötilagradientti	[K/min]	300
Kytkentätarkkuus	[cm/s]	± 2...±10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Hystereesi	[cm/s]	2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkentäpisteen asetus		painike
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-25...100
Suojausluokka		IP 67



Virtausvahti

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		340,194
Mitat [mm]		M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A
Prosessiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen


Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x 1/2-14NPT, E40107 liitin: 1, W70207


Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
--------------------	--

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A



Liitäntä	
----------	--

Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea