


Virtausvahti

KIT, SI0508 W/ E40107



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine

Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

30

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC; (EN 50178 SELV/PELV mukaan ; UL: "rajoitettu jännite" ylivirtasuojauksella UL508 mukaan)

Virrankulutus [mA]

< 80



Virtausvahti

KIT, SI0508 W/ E40107

Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	10; (optinen osoitus)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	45
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus		+/-painikkeet
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynyt / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	326,586
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5



Virtausvahti

KIT, SI0508 W/ E40107

Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A
Prosessiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen
--------	----------	---------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x 1/2-14NPT, E40107
--------------------	---------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

