


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Prosessiliitäntä

M16 x 1,5

Sovellutus

Malli

putkille DN 40...DN 100

Aine

vesi

Ainetta koskeva huomautus

Puhdas vesi ilman epäpuhtauksia ja lisäaineita.
Lian kerääntyminen anturin mittapäähän vaikuttaa mittaustarkkuuteen.
Tarkista anturin mittapää silloin tällöin.
Tarvittaessa puhdista se pehmeällä liinalla ja etikkapesuaineella.

Painealue

[bar]

30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

20...28 DC; (SELV/PELV mukaan)

Virrankulutus

[mA]

< 80

Napaisuussuojaus

kyllä

Käynnistysviive

[s]

15; (optinen osoitus)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä

2

Lähtösignaali

kytkinsignaali

Sähköinen rakenne

NPN



Virtausvahti

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue [cm/s]	3...150
Asettelualue [cm/s]	3...147

Tarkkuus / poikkeamat

Huomautus / toistotarkkuus	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Lämpötilagradientti [K/min]	200
Hystereesi [cm/s]	ca. 10
Mittausvirhe [% loppuarvosta]	max. ± 10

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...5
---------------	-------

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	painike
------------------------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316) osittain niklattu
Prosessiliitانتä	M16 x 1,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, monivärinen Resoluutio 10 % loppuarvosta
--------	----------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitانتä

Pistokeliitانتä: 1 x M12; koodaus: A






Virtausvahti

SAM16BBDGNKG/W/US-100

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen