




- 1 LEDs Näyttöyksikkö
I, II ei käytössä
2 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen punainen/vihreä
3 ohjelmointipainikkeet
4 kotelon yläosa on käännettävissä 345°



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Prosessiliitântä	kierrelitântä M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aine	vesi; glykoliliuokset; ilma; öljyt
Ainetta koskeva huomautus	matalaviskoosiset öljyt, viskositeetti : $\leq 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C) korkeaviskoosiset öljyt, viskositeetti: $> 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Aineen lämpötila [°C]	-20...90
Painealue [bar]	100
Painealue [MPa]	10
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	100

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 100
Suojausluokka	III



Virtausanturi

SAD10XDB50KG/US-100

Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	10
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Analogialähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		2
Lähtösignaali		analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä		2
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus	[Ω]	350
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	45
Käyttömoodi		suhteellinen; täysin nestemäinen; täysin kaasumainen; (absoluuttinen: referenssimittausta suositellaan; Tehdasasetus: suhteellinen)
Lämpötilavalvonta		
Mittausalue	[°C]	-20...90
Resoluutio	[°C]	0,2
Analogia-alueen alkupiste	[°C]	-20...76
Analogia-alueen loppupiste	[°C]	4...100
Jakoväli	[°C]	0,2
Nestemäiset aineet - absoluuttinen käyttömoodi		
Asettelualue	[m/s]	0,04...3
Suurin herkkyys	[m/s]	0,04...3
Nestemäiset aineet - suhteellinen käyttömoodi		
Asettelualue	[m/s]	0,04...6
Suurin herkkyys	[m/s]	0,04...3
Kaasut - toimintamoodi "absoluuttinen"		
Asettelualue	[m/s]	0...100
Suurin herkkyys	[m/s]	30...100
Kaasut - käyttömoodi "suhteellinen"		
Asettelualue	[m/s]	0...200
Suurin herkkyys	[m/s]	30...100
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilapoikkeama	[cm/s x 1/K]	0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Lämpötilagradientti	[K/min]	100
Absoluuttinen käyttömoodi		
Toistotarkkuus		0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s)



Virtausanturi

SAD10XDB50KG/US-100

Suhteellinen käyttömoodi		
Tarkkuus	± (7 % MW + 2 % MEW); (suhteelliselle moodille maksimiherkkyysalueella seuraavissa olosuhteissa.; vesi: 20...70 °C; tuloputken pituus: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); ohjeiden mukainen asennuspaikka; Muilla aineilla ja asennustavoilla tarkkuus saattaa vaihdella.)	
Toistotarkkuus	0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s)	
Lämpötilavalvonta		
Lämpötilapoikkeama	± 0,005 K/°C	
Tarkkuus	[K]	± 0,3 / ± 1; (vesi; virtausnopeus: 0,3...3 m/s / ilma; virtausnopeus: > 10 m/s)
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	0,5; (T09; vesi; glykoli: 0,8 s; ilma: 7 s; öljy: 1,8 s; kukin T09)
Lämpötilavalvonta		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (vesi; virtausnopeus: 0,3...3 m/s)
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintilämuutokset	aineen valinta; Vaimennus; Opetustoiminto; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...80
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnot / testit		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	180
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	I004
	Tiedostonumero UL	E174189
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	281
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: FKM	
Prosessiliitäntä	kierrelähtö M18 x 1,5 sisäkierre	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Näyttöyksikkö	6 x LED, vihreä (% , m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
	mittausarvot	alfanumeerinen näyttö, punainen/vihreä 4-numeroinen
Huomautuksia		
Huomautuksia	MW = mitattu arvo	
	MEW = Mittausalueen loppuarvo	
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Virtausanturi


SAD10XDB50KG/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



OUT1: väreit DIN EN 60947-5-2 mukaan
 analogialähtö Lämpötilaavonta
 OUT2: analogialähtö Läpivirtausmäärämittaus
 Johdinvärit :
 BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen