




Virtausanturi takaiskuventtiilillä

SBG34BF0BPKG/US

Huom.! Kotelon malli on muuttunut!



1 kuusiokoloruuvi



Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 1/2
Sovellutus	
Aine	Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet
Aineen lämpötila [°C]	0...85
Painealue [bar]	40
Painealue [MPa]	4
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	10...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 15



Virtausanturi takaiskuventtiilillä

SBG34BF0BPKG/US

Suojausluokka	III	
Napaisuussuojaus	kyllä	
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1	
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä	1	
Lähtösignaali	kytkinsignaali	
Sähköinen rakenne	PNP	
Binäärilähtöjen lukumäärä	1	
Lähtötoiminto	sulkeutuva	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue [l/min]	2...50	
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus [% loppuarvosta]	1	
Hystereesi [l/min]	1...3	
Mittausvirhe [% loppuarvosta]	± 5	
Vasteajat		
Vasteaika [s]	< 0,01	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	0...60	
Varastointilämpötila [°C]	-15...80	
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta]	3318	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	542	
Materiaalit	messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; alumiini eloksoitu; PA	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4310 / 301); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PBT; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PP; PPS; polyolefiini; O-rengas: FKM	
Prosessiliitântä	kierreliitântä G 1/2	
KytKentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen	10 miljoonaa	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen



Virtausanturi takaiskuventtiilillä

SBG34BF0BPKG/US

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Kuusiokoloavain

Huomautuksia

Huomautuksia

Huom! Älä käännä ylärajaa asettelun alueen maksimiarvon yli.

Kaikki tiedot on ilmoitettu vedellä (20 °C).

Huomautuksia

Huom.! Kotelon malli on muuttunut!

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A




Liitäntä





kaaviot ja käyrät

Painehäviö



dP Painehäviö

Q tilavuusvirtausmäärä