




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI2000
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä		Varivent DN50
Sovellutus		
Sovellutus		hygieniset tilat
Aineen lämpötila	[°C]	-25...95
Painealue	[bar]	30
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	20...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 45
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 20
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1



Virtausvahti

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...30
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	72 x 41 x 82
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		Varivent DN50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Virtausvahti

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A

