ST0514


Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5000 + E40099

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä		G 1/4 ulkokierre
Sovellutus		
Sovellutus		Korkeat paineet
Aine		Nesteet
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Painealue	[bar]	300
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	20...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 45
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 20
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		1

ST0514

Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/US

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Mittaus- / asettelualue			
Asettelualue	[cm/s]	3...300	
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60	
Tarkkuus / poikkeamat			
Lämpötilagradientti	[K/min]	15	
Vasteajat			
Vasteaika	[s]	1...10	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
Kytkentäpisteen asetus		potentiometri	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80	
Suojausluokka		IP 67	
Mekaaniset tiedot			
Materiaalit		PBT-GF20	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Prosessiliitäntä		G 1/4 ulkokierre	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Toiminta	11 x LED
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



ST0514

Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/US

Liitäntä

