


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5010 + E40096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	10...50
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)



Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[cm/s]	100...500
--------------	--------	-----------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	1
---------------------	---------	---

Vasteajat

Vasteaika	[s]	1...2
-----------	-----	-------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkenäpisteen asetus		potentiometri
-----------------------	--	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	10...50
--------------------	------	---------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit		PBT-GF20
-------------	--	----------

Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
---	--	----------------------------------

Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
------------------	--	------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Liitäntä

