


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	R 3/8

Sovellutus

Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5



Virtausvahti

SCK38ABAFNKG/PH

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	400
binäärilähtö DC	
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Mittaus- / asettelualue	
Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	15
Vasteajat	
Vasteaika [s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi	
Kytkenäpisteen asetus	potentiometri
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Mitat [mm]	R 3/8 / L = 83
Kierremerkintä	R 3/8
Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä	R 3/8
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Toiminta 11 x LED
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl





Virtausvahti

SCK38ABAFNKG/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta