


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



#### Tuotteen ominaisuudet

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
| Prosessiliitäntä              | 1/2" NPT                     |

#### Sovellutus

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Sovellutus            | Korkeat paineet |
| Aine                  | Nesteet         |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80        |
| Painealue [bar]       | 300             |

#### Sähköiset tiedot

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Käyttöjännite [V]   | 70...140 AC |
| Virrankulutus [mA]  | < 40        |
| Käynnistysviive [s] | < 20        |

#### Tulot / lähdöt

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|------------------------------|

#### Lähdöt

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Lähtöjen kokonaismäärä    | 1              |
| Lähtösignaali             | kytkinsignaali |
| Sähköinen rakenne         | rele           |
| Binäärilähtöjen lukumäärä | 1              |
| Lähtötoiminto             | sulkeutuva     |
| Oikosulkusuojaus          | ei             |




## Virtausvahti

SCN12ADBAKOW/LS

|                                            |                                 |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Mittaus- / asettelualue                    |                                 |          |
| Asettelualue                               | [cm/s]                          | 3...300  |
| Suurin herkkyys                            | [cm/s]                          | 3...60   |
| Tarkkuus / poikkeamat                      |                                 |          |
| Lämpötilagradientti                        | [K/min]                         | 15       |
| Vasteajat                                  |                                 |          |
| Vasteaika                                  | [s]                             | 1...10   |
| Ohjelmisto / ohjelmointi                   |                                 |          |
| KytKentäpisteen asetus                     | potentiometri                   |          |
| Käyttöolosuhteet                           |                                 |          |
| Ympäristölämpötila                         | [°C]                            | -20...80 |
| Suojausluokka                              | IP 67                           |          |
| Mekaaniset tiedot                          |                                 |          |
| Materiaalit                                | PBT-GF20                        |          |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |          |
| Prosessiliitäntä                           | 1/2" NPT                        |          |
| Näytöt / käyttöelementit                   |                                 |          |
| Näyttö                                     | Toiminta                        | 11 x LED |
| Huomautuksia                               |                                 |          |
| Pakkausyksikkö                             | 1 kpl                           |          |
| Sähköinen liitäntä                         |                                 |          |

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A



## Liitäntä

