


Poistuva tuote

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1

Prosessiliitäntä

G 1/2

Sovellutus

Sovellutus

Työstökoneet; Poran sisäinen jäähdytys

Aine

Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet

Aineen lämpötila [°C]

0...60

Painealue [bar]

200

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

10...30 DC; (SELV/PELV mukaan)

Virrankulutus [mA]

< 15

Suojaluokka

III

Napaisuussuojaus

kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 1



Virtausanturi takaiskuventtiilillä

SBU12DI0BPKG/US

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Läpivirtausalue	[l/min]	75
Asettelualue	[l/min]	0,3...75
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus	[% loppuarvosta]	1
Hystereesi	[l/min]	0,2...2
Mittausvirhe	[% loppuarvosta]	± 5
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 0,01
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-15...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	15,78
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	761,2
Materiaalit		alumiini eloksoitu; PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4310 / 301); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); alumiini eloksoitu; PBT; PU; O-rengas: FKM
Prosessiliitانتä		G 1/2
Kytkenäjäjaksojen lukumäärä, mekaaninen		10 miljoonaa
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	4 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Sulkutulpat



Virtausanturi takaiskuventtiilillä

SBU12DI0BPKG/US

Huomautuksia

Huomautuksia

Lämpötilavaihtelut vaikuttavat hieman jäähdytysnesteille määriteltyihin asetuksiin.

Öljyillä asetuksiin vaikuttavat lämpötila ja viskositeetti.

Suositus Käytä 200 mikronin suodatusta

Kaikki tiedot on ilmoitettu jäähdytysnesteillä (20 °C).

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

