


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitântä	M16 x 1,5

Sovellutus

Aine		Nesteet
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Painealue	[bar]	30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 45
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5



Virtausvahti

SCM16ABAFPKG/US

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkenäpisteen asetus	potentiometri
-----------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	M16 x 1,5
Kierremerkintä	M16 x 1,5
Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	M16 x 1,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

