


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5010 + E40099

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus	Korkeat paineet
Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	10...50
Painealue [bar]	300

Nesteet

Sovellutus	Korkeat paineet
Aineen lämpötila [°C]	10...50

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 45
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 20

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
------------------------	---



Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Nesteet	
Asettelualue [cm/s]	100...500

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	1
-----------------------------	---

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...2
---------------	-------

Nesteet	
Vasteaika [s]	1...2

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	potentiometri
------------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	10...50
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Virtausvahti

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Liitäntä

