


Virtausvahti

SCN12FFBBBOA



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	1/2" NPT

Sovellutus

Aine	vesi
Aineen lämpötila [°C]	-10...60; (Tapauksissa, joissa aineen lämpötila < 4°C tiedot on ilmoitettu vesi/glykoliliuoksella (40% glykolia).)
Painealue [bar]	25

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-15...15
Käyttöjännite [V]	< 24 AC / 24 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	15

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	0,8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	80
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Virtausvahti

SCN12FFBBOA


Mittaus- / asettelualue		
Werkseinstellung Wert	[cm/s]	15
Tehdasasetusta koskeva huomautus	vedellä (20 °C) ja asennettuna 4" putkeen	
KytKentäpiste ohjelmoitavissa		kyllä
Askeleissa	[cm/s]	5
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintimahdollisuudet	KytKentäpiste aseteltavissa ohjelmointijohtimen avulla	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	215
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	123,8
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Prosessiliitäntä	1/2" NPT	
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 10 m		
2 1 3 4		



Virtausvahti

SCN12FFBBBOA

Liitäntä



IN: ohjelmointitulo

OUT: Binäärilähtö

Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea
värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK = musta

BN = ruskea

BU = sininen

WH = valkoinen